


7 V 7

Pentode



Loctal B8G



J_A - Bereich

A



300 V

J_A 10 mA

30

U_{III}

G_2



150 V



G_1

U_I



2,2 V

G_3



K

F



F



Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

| | | | |
|-----------|-------|-----|----|
| Heizung | F | 6,3 | V |
| U_I | G_1 | 2,2 | -V |
| U_{II} | | | -V |
| U_{III} | G_2 | 150 | V |
| U_{IV} | | | V |
| A | | 300 | V |

Richtströme

| | | | |
|-----------|--|----|------|
| J_A | | 10 | mA |
| J_{G_1} | | | mA |
| S | | | mA/V |