


# SR 3

## Stabilisator



Noval B9A



J<sub>A</sub> - Bereich

A<sub>I</sub>



60

(+) Außeninstrument  
anschießen (-)



K

K



K

K



U<sub>Z</sub> 135 V

U<sub>St</sub> 107 V ± 2 V

J<sub>A</sub> 20 40 mA

R<sub>A</sub> 500 Ω 5 W

für Kurzschlußstecker "A"



**Achtung!** Prüfanweisung für  
Stabilisatoren beachten.